

TW SAKD2.5N


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

版本	隔板（端子），米色，高度: 42.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66
订货号	0191860000
类型	TW SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008 190074609
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	42.5 mm	高度 (英寸)	1.6732 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	2.33 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	无
-----	---

大小

静差 TS 35	25 mm
----------	-------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	隔板
----	----

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		