VP 11-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, PG 11, 6.5 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<u>0294860000</u>
类型	VP 11-K54
GTIN (EAN)	4008190147822
数量	100 items

VP 11-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
尺寸和重量			
古	3.5 mm	宣帝 /举计\	0.1378 inch
高度 长度		高度 (英寸)	0.1378 inch
_{区及} 直径	10 mm 18.6 mm	大度 (英寸) 最小壁厚	0.3937 inch 0.5 mm
^{且位} 最大壁厚		_ <u>取小至序</u> - 净重	
取入 竺 厚 ————————————————————————————————————	5.5 mm	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1.2 g
温度			
工作温度	-40 °C100 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
通用参数			
头部直径	22.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
			100 °C
最小工作温度	V-2		
最小工作温度 防护等级	V-2 -40 °C IP54		100 °C 不
最小工作温度 防护等级 基础材料	V-2 -40 °C		100 °C 不 PG
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部)	V-2 -40 °C IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)		100 °C 不 PG 18.60 mm
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) 分类	V-2 -40 °C IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 11	卤素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度	100 °C 不 PG 18.60 mm 6.5 mm
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0	V-2 -40 °C IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 11		100 °C 不 PG 18.60 mm 6.5 mm
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0	V-2 -40°C IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 11 EC000451 EC000451		100 °C 不 PG 18.60 mm 6.5 mm
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	V-2 -40 °C IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 11 EC000451 EC000451 EC000451	函素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	100 °C 不 PG 18.60 mm 6.5 mm EC000451 EC000451 27-14-44-25
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹(外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	V-2 -40°C IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 11 EC000451 EC000451 EC000451 27-14-44-33	应素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	100 °C 不 PG 18.60 mm 6.5 mm EC000451 EC000451 27-14-44-25
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹(外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	V-2 -40°C IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 11 EC000451 EC000451 EC000451 27-14-44-33 27-14-44-25	应素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	100 °C 不 PG 18.60 mm 6.5 mm EC000451 EC000451 27-14-44-25 27-14-48-05
阻燃等级符合 UL 94 最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	V-2 -40°C IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 11 EC000451 EC000451 EC000451 27-14-44-33	应素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	100 °C 不 PG 18.60 mm 6.5 mm EC000451 EC000451 27-14-44-25 27-14-44-25

VP 11-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

