

**KISC M3X20.5/10 EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

**通用订货数据**

版本	固定夹, 安装螺丝, 钢
订货号	<a href="#">0303000000</a>
类型	KISC M3X20.5/10 EK4
GTIN (EAN)	4008190163686
数量	100 items

**KISC M3X20.5/10 EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch
高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度	4.8 mm	宽度 (英寸)	0.189 inch
直径	3 mm	净重	1.16 g

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

**大小**

直径	3 mm	螺纹外部公制尺寸	3.00 mm
----	------	----------	---------

**材料参数**

基础材料	钢	表面处理	其他
颜色编码	银色		

**系统特征值**

类型	用于汇流排
----	-------

**通用的**

安装指导	直接安装	表面处理	其他
------	------	------	----

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		