VP 36-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, PG 36, 10 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<u>0501260000</u>
类型	VP 36-K54
GTIN (EAN)	4008190020972
数量	10 items

VP 36-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
	~				
尺寸和重量					
合	4 mm	宣帝 /举·十\	0.1575 inch		
高度 长度	14 mm	高度 (英寸) 长度 (英寸)	0.1575 inch		
<u> </u>	47 mm		0.5 mm		
量性 最大壁厚	9 mm	取小圣//	10.4 g		
取八至序	9 111111	/7里	10.4 g		
温度					
工作温度	-40 °C100 °C				
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC					
通用参数					
头部直径	55.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65		
大部里住 阻燃等级符合 UL 94	V-2	_ 带 GWDK 的承托实验 最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C	_ <u>取入工作/// </u>	 不		
斯尔工作 <u>温度</u> 防护等级	IP54		PG		
基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)		47.00 mm		
螺纹 (外部)	PG 36		10 mm		
分类	1000		10 111111		
			1		
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451		
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451		
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000451 EC000451	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000451 27-14-44-25		
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000451 EC000451 27-14-44-33	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000451 27-14-44-25 27-14-44-25		
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000451 EC000451 27-14-44-33 27-14-44-25	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000451 27-14-44-25 27-14-44-25 27-14-08-05		
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000451 EC000451 27-14-44-33	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000451 27-14-44-25 27-14-44-25		

VP 36-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

