MB M5/M3 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







插图类似

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	滑动螺母, M 5
订货号	0553400000
类型	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
数量	20 items

MB M5/M3 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マサ和重量			
深	14 mm	深度 (英寸)	0.5512 inch
<u>水</u> 高度	25 mm		0.9842 inch
^{司及}	12 mm		0.4724 inch
龙文 争重	3.5 g	2012 (X 1)	0.172111011
温度			
TIA 中	F °C 40 °C	是小块块工作沿 床	-50 °C
环境温度 最大持续工作温度	-5 °C40 °C 100 °C	最小持续工作温度	-50 C
	100 C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
고수 왕피	:	II)- 네 IIC	T
固定类型	已制动的	防爆版	不
大小			
螺纹 (内部)	M 5	间距 P(单位:mm)	12.00 mm
材料参数			
≒ 711+→Ψ1	EV悪州 III へ ○	丰	± 65 TH 66
基础材料	聚酰胺 66	表面处理	未处理的
颜色编码	黑色	阻燃等级符合 UL 94	V-2
系统特征值			
	用于端子导轨	安装导轨已装备	TS 32
通用的			
表面处理	未处理的	安装导轨已装备	TS 32
	N/VC-TH.)	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.0 02
分类			
ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 9.0	23-11-08-04
ECLASS 9.1	23-11-08-04	ECLASS 10.0	23-11-08-04
ECLASS 11.0	23-11-07-16	ECLASS 12.0	23-11-07-16
ECLASS 13.0	23-11-07-16	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

MB M5/M3 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



