MOFU 35/LO/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	安装脚(端子)	
订货号	<u>0646260000</u>	
类型	MOFU 35/LO/1	
GTIN (EAN)	4008190178574	
数量	20 items	

MOFU 35/LO/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	—————————————————————————————————————			
尺寸和重量				
深	18.35 mm		0.7224 inch	
高度	58 mm	高度 (英寸)	2.2835 inch	
范度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch	
争重	5.7 g			
温度				
	-5 °C40 °C	最小持续工作温度	-50 °C	
最大持续工作温度	100 °C	3X333X-11/m/X	33 0	
不保产品合规			1	
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
其它技术参数				
固定类型	卡入	防爆版	不	
安装方式	直接卡在导轨上			
可压接导线 (额定联接)			-	
	弹片联接 弹片联接			
大小				
间距 P(单位:mm)	18.00 mm			
材料参数	10.00 11111		1	
约44多数			<u> </u>	
基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	橙色	
照燃等级符合 UL 94	V-2		14 (
	'		1	
类型	安装脚	必须的端板	无	
安装导轨已装备	TS 35			
通用的				
安装导轨已装备	TS 35			
分类				
TIMA C.O.	FC002040	ETIM 7.0	F0000040	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	

数据信息页

MOFU 35/LO/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

