

## WQL 3 WFF300


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 横联, 回路数: 3
订货号	<a href="#">1065800000</a>
类型	WQL 3 WFF300
GTIN (EAN)	4008190031312
数量	5 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch
高度	150 mm	高度 (英寸)	5.9055 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
净重	234.81 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位: mm)	55.00 mm
---------------	----------

## 材料参数

基础材料	青铜 - 锌	颜色编码	灰色
------	--------	------	----

## 通用的

回路数	3	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定电流	520 A
------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		