WAP WFF35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 盖板, 深褐, 2 mm
订货号	<u>1069700000</u>
类型	WAP WFF35
GTIN (EAN)	4008190104023
数量	20 items

WAP WFF35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51 mm	深度 (英寸)	2.0079 inch
<u>^</u> 高度	23.2 mm	 高度 (英寸)	0.9134 inch
^{31及} 記度	2 mm	<u> </u>	0.0787 inch
·····································	1.24 g		0.0707 111011
温度			
5.44:39 在	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
存储温度 3.小持续工 <i>作</i> 温度	-25 C55 C		-5 C40 C 120 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 ℃
不保产品合规			
RoHS 合规状态	一旦,一个人,一个人的一个人,一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.015 kg CO2eq.	
其它技术参数			
可卡装	无	安装指导	直接安装
	<u>л</u>	又农油分	
才料参数			
基础材料	Wemid		深褐
型燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		,
17.30TV 正臣			
类型	侧板		
通用的			
安装指导	直接安装 直接安装		
分类			
ETIM C.O.	F000000	ETIM 7.0	F2000000
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33
ETIM 10.0	EC000886		
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33 27-14-11-33	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33
	/ /- I 44- I I - 3 3	EULASS 13.U	27-25-03-01
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

目录日期/图纸 2