



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 橙色
订货号	1076980000
类型	H0,5/18 OR
GTIN (EAN)	403224883463 1
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E354986

尺寸和重量

净重	0.09 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头, 橘黄色	类型	标准
------	----------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环直径(D2)	2.6 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	18.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 20
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	14 mm
导线压接面积	0.5 mm ²	颜色编码	Weidmueller

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

