

HDC IP68 24B TOS 2PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀，抗冲击性能好，提供 IP68 和 IP69K 防护等级，产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架) 规定的高震动条件。因此，该系列外壳无故障、无需维护的特性，使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程，以及电力工程和极端工作环境下的应用。开发时，也采取了相关措施，确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP66, IP68, IP69, 插接状态下, 插头外壳, 压线框联接, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
订货号	1082910000
类型	HDC IP68 24B TOS 2PG29
GTIN (EAN)	4032248846160
数量	1 items

HDC IP68 24B TOS 2PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	110.5 mm	高度 (英寸)	4.3504 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
净重	568.48 g		

温度

温度限值 -50 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	汗液
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	有耐受性
材料	臭氧	
化学抵抗力	有耐受性	

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP66, IP68, IP69, 插接状态下

尺寸大小

进线 带螺纹 外壳总长 191 mm
外壳高度B 110.5 mm

HDC IP68 24B TOS 2PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

运行

电缆螺旋连接, 数量	0	电缆接头尺寸	PG 29
插头/插座/盖板	上部 插座	罩盖	无盖板
拧紧力矩	6.5 Nm	上方输入电缆数量	2
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	插头外壳
锁定系统设计	压线框联接	类型	标准
安装尺寸	8	进线	带螺纹
型号	插头	机罩设计	压线框联接
密封	无密封	螺纹 (内部)	PG 29
颜色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
适用于 ModuPlug®	是		

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B TOS 2PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的，高合金铬-钒钢制成，根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产，表面处理非常精细。



通用订货数据

类型	SK WSD-S 1,5-10,0	版本	
订货号	9008850000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
数量	1 ST		

螺丝

我们为重载接插件提供各种配件，包括各类螺钉。



通用订货数据

类型	HDC IP68 SCREW SET	版本	
订货号	2555340000	重载接插件, 附件, 固定组件	
GTIN (EAN)	4050118571332		
数量	10 ST		

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

类型	VG 29-MS68	版本	
订货号	1569120000	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 29, 8 mm, OD min. 18 -	
GTIN (EAN)	4008190176419	OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的	
数量	10 ST		