

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 侧面锁定, 普通高度, 电缆接头尺寸: 1*M40
订货号	1114890000
类型	HDC 40D TOBU 1M40G CS
GTIN (EAN)	4032248894581
数量	1 items

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	58 mm	深度 (英寸)	2.2835 inch
高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	93 mm	宽度 (英寸)	3.6614 inch
净重	260 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
化学抵抗力	材料	丙酮	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	液压油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	冷却剂	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汗液	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	臭氧	
	化学抵抗力	不稳定	

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无

尺寸大小

进线	带螺纹	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	93.3 mm	外壳高度B	75 mm

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**运行**

电缆螺旋连接, 数量	0
插头/插座/盖板	上部 插座
两侧输入电缆数量	0
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度
进线	带螺纹
颜色 (RAL)	RAL 7035
适用于 ModuPlug®	是

电缆接头尺寸	1*M40
罩盖	无盖板
外壳设计	顶部进线
安装尺寸	6
密封	无密封
BG	6

分类

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02

ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**防尘防尘盖**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 16B DMDQ 2QB	版本
订货号	1665270000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4008190421977	
数量	1 ST	