WBB WMF2.5 BLZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	隔板(端子), 深褐, 高度: 88.5 mm, 宽度: 5.08 mm. V-0. Wemid
	min, v-o, vveimu
订货号	<u>1142980000</u>
类型	WBB WMF2.5 BLZ
GTIN (EAN)	4032248925896
数量	10 items

WBB WMF2.5 BLZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

——致		
44.5 mm	深度 (英寸)	1.752 inch
88.5 mm	高度 (英寸)	3.4842 inch
5.08 mm	宽度 (英寸)	0.2 inch
10.2 g		
-25 °C 55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
		120 °C
-30 0	取入1755年1720万	120 0
Lead 7439-92-1		
无		
		-
		深褐
V-0		
固定块	安装导轨已装备	TS 35
	7.77.4.33—2.13	
TS 35		
FC000886	FTIM 7 O	EC000886
		EC000886
		27-14-11-92
27-14-11-33	ECLASS 10.0	2/-14-11-9/
27-14-11-33 27-14-11-92	ECLASS 10.0 FCLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92
27-14-11-33 27-14-11-92 27-25-03-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-01
	88.5 mm 5.08 mm 10.2 g -25 °C55 °C -50 °C -50 °C	A44.5 mm 深度 (英寸) 高度 (英寸) 高度 (英寸) 5.08 mm 克度 (英寸) 元度 (英寸) 10.2 g 不境温度 最大持续工作温度 最大持续工作温度 日本

目录日期/图纸 2