### TW PRV4 A-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

#### 通用订货数据

版本	P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 标记 A-D, 水平
订货号	<u>1230070000</u>
类型	TW PRV4 A-D
GTIN (EAN)	4050118013764
数量	10 items

### TW PRV4 A-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<b>审批</b>			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	41.1 mm	深度 (英寸)	1.6181 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
争重	4.63 g		
温度			
存储温度	2E °C EE °C	环境温度	E °C 40 °C
仔陌温度 最小持续工作温度	-25 °C55 °C -50 °C	 最大持续工作温度	-5 °C40 °C 125 °C
取小付纸工TF温及	-50 C	取人付纸工作温度	120°C
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
		及人注物版 (3VIIC)	
其它技术参数			
可卡装	是		
材料参数			<u> </u>
the will be block		AT & /A-17	
基础材料	聚碳酸酯	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值	,		
	标记 A-D, 水平	层数	4
	<u>'</u>		<u> </u>
	<b>5</b> 000000		=
	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000886 27-14-11-92
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000886 EC000886 27-14-11-33 27-14-11-92	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92 27-14-11-92
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92

## 数据信息页

### TW PRV4 A-D

图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

