数据信息页

DP WGK 4 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



采用集成、可扩展和定制: 是各种应用领域的最佳补充。 采用通用系统附件, 接口易于转换,满足相关应用的具体 需要。

通用订货数据

版本	OMNIMATE 电源 - WGK 系列, 直通型接线端子		
订货号	1297840000		
 类型	DP WGK 4 BK BX		
GTIN (EAN)	4050118095852		
数量	50 items		
产品数据	UL:		

DP WGK 4 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
净重	0.78 g			
	0.78 g			
环保产品合规	<u> </u>			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
系统规格				
产品系列	OMNIMATE 电源 - WGK 系 列			
材料数据				
绝缘材料	Wemid (PA)		黑色	
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	<u> </u>	
阻燃等级符合 UL 94	V-0		铜合金	
最低存放温度.	-40 °C	最高存放温度	70 °C	
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C	
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	120 °C	
适用导线				
参考文本	根据产品和额定电压边 状端头的长度。, 塑料 的外径不应大于节距 (套环		
vos k c	404.00	VOE 密座	0.14.00	
VPE 长度 VPE 高度	491.00 mm 164.00 mm	VPE 宽度	341.00 mm	
新定数据符合 IEC 标准	104.00 11111			
	JEC 00004.1			
依据标准进行测试 重要注意事项	IEC 60664-1			
里女 冮忌事坝				
备注	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months 			
分类				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-33	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01	LCLA33 14.U	27-20-03-0 I	
LCLA33 13.U	27-29-03-01			

编制日期 02.11.2025 12:16:32 MEZ

目录日期/图纸 2