数据信息页

PLUG VPU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

版本	VPU 系列,附件	
订货号	<u>1402570000</u>	
类型	PLUG VPU	
GTIN (EAN)	4050118204360	
数量	10 items	

PLUG VPU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
20110	7L			
ROHS	一致			
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス				
╦	21.5 mm	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	0.8465 inch	
· 高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch	
宽度	11.6 mm	宽度 (英寸)	0.4567 inch	
争重	1.96 g			
温度				
字储温度		工作温度	-40 °C70 °C	
不保产品合规	,		'	
I MAY HH H AAN				
RoHS 合规状态	合规, 无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
EC / EN 额定数据				
预定电压(交流)	250 V			
通用参数				
(=. ,	선생동 /) 표기		长成 二十二	
行业 颜色编码			插座,已打印	
通讯联接参数				
最小压接面积 硬导线	0.14 mm²		8 mm	
联接类型	PUSH IN	最大压接面积 硬导线	1.5 mm²	
通用数据				
颜色编码	黑色			
TIM 6.0	EC001627	ETIM 7.0	EC001627	
			E0004007	
TIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627	
TIM 8.0 TIM 10.0	EC001627	ECLASS 9.1	27-13-92-90	
TIM 8.0 TIM 10.0 CLASS 11.0	EC001627 27-13-08-92	ECLASS 9.1 ECLASS 12.0	27-13-92-90 27-17-90-90	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	EC001627	ECLASS 9.1	27-13-92-90	