

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片







魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

### 通用订货数据

版本	固定夹, 压线框, PA 66 GF 30
订货号	<u>1403080000</u>
类型	KLBUE 10-20 RC TS35
GTIN (EAN)	4050118205213
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批	,		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
\text{\tin}}\text{\tin}}\text{\tin}\text{\tetx}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\texi}\text{\text{\texititt{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\texi}\	62.6 mm	次度 / 英.ナ\	2 5020 inch
深	63.6 mm	深度 (英寸)	2.5039 inch
高度	67.5 mm	高度 (英寸)	2.6575 inch
<u>宽度</u> 净重	39.6 mm 86.24 g	宽度 (英寸)	1.5591 inch
温度	<u> </u>		
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-25 °C	最大持续工作温度	105 ℃
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3d	a-0e2c7ddd4382	
其它技术参数			
安装指导	直接安装	 防爆版	不
安装方式	直接卡在导轨上	1737-04-104	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
可压接导线 (额定联接)			
剥线长度	30 mm	联接类型 联接类型	
联接点数量	1		20 mm
最小电缆直径	10 mm	接线截面积,多股线,最大	20 mm <sup>2</sup>
接线截面积,多股线,最小	10 mm <sup>2</sup>		
材料参数			
<b>≒ 7</b> (1++44)	DA CC CE 20	<b>娇</b> 4 .	网名 妇女名
基础材料 阻燃等级符合 UL 94	PA 66 GF 30 V-0		黑色, 银灰色
系统特征值			
类型	用于屏蔽联接, 带电阻	必须的端板	无
安装导轨已装备	TS 35		
通用的			
安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35
额定数据			
额定横截面	20 mm²	额定电压	230 V
分类 ————————————————————————————————————			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020

编制日期 16.11.2025 10:34:24 MEZ

# 数据信息页

# **KLBUE 10-20 RC TS35**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
27-25-01-20		
	27-14-11-50 27-14-11-50 27-25-01-20	27-14-11-50 ECLASS 10.0 27-14-11-50 ECLASS 12.0 27-25-01-20 ECLASS 14.0




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差,这一点与不锈钢类似。

#### 通用订货数据

类型	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	版本
订货号	0383400000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190088026	7.5 mm
数量	40 M	
类型	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	版本
订货号	<u>0514500000</u>	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190046019	7.5 mm
数量	40 M	
类型	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	版本
类型 订货号	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN 0498000000	版本 端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
	, , ,	
订货号	0498000000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
订货号 GTIN (EAN)	0498000000 4008190042493	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
订货号 GTIN (EAN) 数量	0498000000 4008190042493 20 M	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 15 mm
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	0498000000 4008190042493 20 M TS 35X15/LL 2M/ST/ZN	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 15 mm

#### 空白,背部带粘胶



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。 标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用 PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记 号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印,可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémecanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

i i	类型	SM 27/8 K MC NE WS	版本
ì	订货号	<u>1812630000</u>	SwitchMark, 设备标识牌, 8 x 27 mm, 白色
(	GTIN (EAN)	4032248296033	
ž	数量	80 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补 充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根 据各自的标准和保护法规进行装配。

#### 通用订货数据

类型 BTWZ KLBUE 订货号 1742630000 GTIN (EAN)

4008190980764

数量

版本

工具,操作工具

#### 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符 合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

6

#### 通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X200	版本	
订货号	9010110000	螺丝刀, 螺丝刀	
GTIN (EAN)	4032248300754		
数量	1 ST		
类型	SDS 1.2X6.5X150	版本	
订货号	9009010000	螺丝刀, 螺丝刀	
GTIN (EAN)	4032248266869		
数量	1 ST		