FUCR RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本 用于直通型模块式端子的保险丝架	
旋转, 可插入的, V-0, Wemid	!, 红色, 6.3 A, 可
订货号 1469160000	
类型 FUCR RT	
GTIN (EAN) 4050118275063	
数量 10 items	

FUCR RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
TH工工工			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40.5 mm	深度 (英寸)	1.5945 inch
· 高度	38 mm	高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
争重	6.3 g		
温度			
T.L. 在 在	F 00 40 00	目小牡徒工作况在	F0.90
环境温度	-5 °C40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		
环保产品合规	<u> </u>		
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
		XATMIX (OVIIC)	
其它技术参数			
安装指导	直接安装	安装方式	插入的
———————— 材料参数	,		,
基础材料	Wemid	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-O		
	I+// A		
类型	熔丝盒		
通用的			
安装指导	直接安装		
分类			
ETIMA C.O.	F0002040	ETIMA 7.0	FC002040
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 0.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848 27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	LOLAGO 14.0	27 25-05-90
202 100 10.0	2, 200000		