## **DKB CC 43/70**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 通用订货数据

版本	MetalliCard, 胶带, 43 x 70 mm, 透明		
订货号	<u>1500340000</u>		
类型	DKB CC 43/70		
GTIN (EAN)	4050118309041		
数量	100 items		

## **DKB CC 43/70**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批				
ROHS	—————————————————————————————————————			
	— <u></u> ———————————————————————————————————			
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス				
₹	0.01 mm	深度 (英寸)	0.0004 inch	
高度	43 mm	 高度 (英寸)	1.6929 inch	
5度 5度	70 mm		2.7559 inch	
重	0.01 g	202 (7. 37	2.7 555	
温度				
	-40160 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
<b>通用数据</b>				
占胶剂	改良丙烯酸酯			
<u> </u>	自我粘贴的			
5度	70 mm			
最大工作温度	160 °C			
最小工作温度	-40 °C			
页色编码 	透明			
基础材料	聚酯纤维胶片			
J印标志				
至	供电形式 MetalliCard			
<u> </u>	能源,流程			
5用的打印机				
至种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Adhesive strip			
作温度范围	-40160 °C			
类				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
CLASS 15.0	27-28-11-04			

## 数据信息页

## **DKB CC 43/70**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

### 应用举例

