数据信息页

TMC 9/20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





魏德米勒的导线和电缆标记号可以为用户各种不同的应用 提供相应的解决方案。既有合适细导线的导线标记号,也 有适合电缆直径很大的电缆标记号。分类中,这一块包括 单个标记号,透明标记套和包括捆扎标记号的电缆扎带。

通用订货数据

版本	TM-I, 套筒 x 9 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 10 - 317 mm
订货号	<u>1724790000</u>
类型	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
数量	250 items

TMC 9/20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

軍批			
ROHS	一致		
マママママママママ			
5 	20	京庆/女士/	0.7074 :
高度 金安	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度 2.5	9 mm	宽度 (英寸)	0.3543 inch
争重	0.67 g		
温度			
 □作温度范围	-4080 °C		
不保产品合规			
A 1511 h ==	A 40 T (7) 4		
RoHS 合规状态	合规,无例外	5 * `	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度	E大注物质 (SVHC)	
通用数据			
每个弧形的数量	50	打印类型	空白
<u>また。 </u> 思度	9 mm	 阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	80 °C	最小工作温度	-40 °C
<u>*八二下温及</u>			 不
基础材料	PVC		
能荐使用的工业		 适用的打印机	76
工作温度范围	-4080 °C	22/04000-040	
			,
	不	最大压接面积	150 mm ²
最小压接面积	16 mm²	最大电缆外径	317 mm
最小电缆外径	10 mm	导线外径	10 - 317 mm
异线压接面积	16 - 150 mm²		
分类			
ETIM 6 O	EC001530	ETIM 7 O	EC001520
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001530 EC001530	<u>ETIM 7.0</u> ETIM 9.0	EC001530 EC001530
	EC001530	ECLASS 9.0	
TIM 10.0 CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01 27-40-04-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0			
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-02 27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02 27-28-11-02
		ECLASS 14.0	27-20-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

目录日期/图纸 2