BS 35/WSH 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件, 固定组件, 钢	
订货号	<u>1760720000</u>	
类型	BS 35/WSH 2	
GTIN (EAN)	4008190068714	
数量	10 items	

BS 35/WSH 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	37 mm	深度 (英寸)	1.4567 inch	
<u>///</u> 高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch	
宽度	13 mm	宽度 (英寸)	0.5118 inch	
直径	3 mm	 净重	27.1 g	
温度			,	
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
环保产品合规			'	
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
防爆版	不	 锁定	可拧紧	
 大小				
±47	0	** TO OF	00	
直径	3 mm	静差 TS 35	26 mm	
材料参数				
基础材料	 钢			
系统特征值				
	r2-14-040	*********	TO 05	
类型 ————————————————————————————————————	安装脚	安装导轨已装备	TS 35	
通用的				
安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35	
ETIM 0.0	50000040	FT114.7.0	50000040	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 15.0	27-25-03-90		21-23-03-90	

目录日期/图纸 2