数据信息页

ZAD 1/4-2 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用 在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	Z系列, 盖板		
订货号	<u>1764560000</u>		
类型	ZAD 1/4-2 GE		
GTIN (EAN)	4032248066063		
数量	20 items		

ZAD 1/4-2 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	10.15 mm	深度 (英寸)	0.3996 inch	
<u>/^</u>	20.4 mm	 高度 (英寸)	0.8031 inch	
_{同反} 宽度	6 mm		0.2362 inch	
^{远及} 净重	0.4 g		0.2002 IIIdii	
温度	,			
	-25 °C55 °C	·····································	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50	最大持续工作温度	120	
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
固定类型	已插入的	安装指导	直接安装	
防爆版	不		且以又代	
可压接导线 (额定联接)	11		,	
り压按守线 (飲足味按)				
连接方向	上方	联接类型	弹片联接	
大小				
间距 P(单位:mm)	5.10 mm			
材料参数				
基础材料	Wemid	颜色编码	黄色	
莖呵材料 阻燃等级符合 UL 94	V-0			
——————————— 系统特征值				
类型	插拔式	必须的端板	是	
	JIII)X ZV	20 795 (1) 710 (1)	<u> </u>	
安装指导	直接安装			
	且汝父衣			
分类 				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIIVI O.U				
		ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	
ETIM 8.0 ETIM 10.0			EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848 EC002848 27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92 27-14-11-92	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC002848 EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	

目录日期/图纸 2