

## SKMU M16 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

版本	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 16, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<a href="#">1772450000</a>
类型	SKMU M16 - K GR
GTIN (EAN)	403224813019 1
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
净重	1.2 g		

## 温度

工作温度 -40 °C...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

硅胶	无	外径	25.41 mm
阻燃等级符合 UL 94	HB	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	22 mm
强度	5.00 mm	电缆接头	M 16
基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	螺纹 (外部)	M 16
螺纹 (内部)	M 16	螺纹长度	5 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**SKMU M16 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

