

SKMU M20 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 20, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) |
| 订货号 | 1772460000 |
| 类型 | SKMU M20 - K GR |
| GTIN (EAN) | 4032248130207 |
| 数量 | 100 items |

SKMU M20 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 6 mm | 高度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 净重 | 2.27 g | | |

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|--------------|--------------------|---------|----------|
| 硅胶 | 无 | 外径 | 30.03 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | HB | 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 不 | AF 尺寸 1 | 26 mm |
| 强度 | 6.00 mm | 电缆接头 | M 20 |
| 基础材料 | 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) | 螺纹 (外部) | M 20 |
| 螺纹 (内部) | M 20 | 螺纹长度 | 6 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

SKMU M20 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

