

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, M 25, 10 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<u>1776900000</u>
类型	VP M25 K54
GTIN (EAN)	4032248156344
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
			<u>'</u>
 高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 mm	大度 (英寸)	0.2756 inch
直径	25 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	9 mm	净重	4.2 g
温度			
工作温度	-40 °C100 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
—————————————————————————————————————			
N +0.±/7	22.22	# 0MBB 4574 # #	IDOE
头部直径	30.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
			100.00
	V-2	量 最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
最小工作温度 卤素	-40 ℃ 不		1.5 mm IP54
最小工作温度 卤素 电缆接头	-40 ℃ 不 公制的		1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径	-40 °C 不 公制的 25.00 mm		1.5 mm IP54
阻燃等级符合 UL 94 最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度	-40 ℃ 不 公制的		1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度	-40 °C 不 公制的 25.00 mm		1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度	-40 °C 不 公制的 25.00 mm		1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 分类 ETIM 6.0	-40 °C 不 公制的 25.00 mm 10 mm		1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) M 25
最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0	-40°C 不 公制的 25.00 mm 10 mm	螺距 防护等级 基础材料 螺纹 (外部)	1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) M 25
最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	-40°C 不 公制的 25.00 mm 10 mm EC000451	螺距 防护等级 基础材料 螺纹(外部) ETIM 7.0 ETIM 9.0	1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) M 25 EC000451
最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	-40 °C 不 公制的 25.00 mm 10 mm EC000451 EC000451	螺距 防护等级 基础材料 螺纹(外部) ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) M 25 EC000451 EC000451 27-14-44-25
最小工作温度 卤素 电缆接头 密封圈直径	-40 °C 不 公制的 25.00 mm 10 mm EC000451 EC000451 EC000451 27-14-44-33	螺距 防护等级 基础材料 螺纹(外部) ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	1.5 mm IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) M 25 EC000451 EC000451 27-14-44-25 27-14-44-25

目录日期/图纸 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母,灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 SKMU M25 - K GR 版本

订货号 <u>1772470000</u> SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 25, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6-

4032248130214 GF30)

数量 100 ST

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 GWDR M25-NP 版本

订货号 1736250000 GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 25, 氯丁橡胶

GTIN (EAN) 4008190956042

数量 100 ST

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 GWDR M25-PO 版

订货号 1777950000 GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 25, 聚乙烯胺

GTIN (EAN) 4032248158218

数量 50 ST

编制日期 04.11.2025 09:39:02 MEZ