TSTW 5/M5 ZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







通用订货数据

版本	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm
订货号	<u>1779100000</u>
类型	TSTW 5/M5 ZN
GTIN (EAN)	4032248169894
数量	10 items

TSTW 5/M5 ZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
マママ				
荣	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch	
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch	
記度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch	
重	33.6 g			
温度				
不境温度	-5 °C40 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
安装导轨				
	经链续外理的		2 10 mm	
表面处理	经镀锌处理的 钢		2.10 mm	
安装导轨 表面处理 基础材料 分 类		强度	2.10 mm	
表面处理 基础材料 分类	钢			
表面处理 基础材料 }类 TIM 6.0	钢 EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
表面处理 基础材料 }类 TIM 6.0 TIM 8.0	钢 EC002625 EC002625	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002625 EC002625	
表面处理 基础材料 }类 TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0	钢 EC002625 EC002625 EC002625	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002625 EC002625 27-18-28-07	
表面处理 基础材料 }类 TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0 CLASS 9.1	較 EC002625 EC002625 EC002625 23-15-90-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002625 EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07	
表面处理 基础材料	钢 EC002625 EC002625 EC002625	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002625 EC002625 27-18-28-07	

数据信息页

TSTW 5/M5 ZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型

FKSC M5X8 D9/SW2.5

订货号 0295900000

GTIN (EAN) 4008190133337

数量 50 ST

N2.5 版本

SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1