

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
订货号	1787740000
类型	HDC 10B KLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248205080
数量	1 items

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	55 mm	高度 (英寸)	2.1654 inch
宽度	72.4 mm	宽度 (英寸)	2.8504 inch
净重	198 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	臭氧
	化学抵抗力	不稳定

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无
锁定元件材料	不锈钢		

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸大小**

进线	带螺纹	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	73 mm	外壳高度B	55 mm

运行

电缆接头尺寸	M 20	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	耦合装置外壳
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	类型	标准
安装尺寸	4	进线	带螺纹
型号	耦合延伸	机罩设计	长托架
密封	NBR	螺纹 (内部)	M 20
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	4
适用于 ModuPlug®	无		

分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**插头外壳 顶部进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 10B TOLU 1PG16G	版本
订货号	1655320000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190408329	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TOLU 1PG21G	版本
订货号	1655360000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190408367	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TOLU 1PG29G	版本
订货号	1655380000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190408381	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TOLU 1M32G	版本
订货号	1787330000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204670	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TOLU 1M25G	版本
订货号	1787340000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204687	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 10B TOLU 1M25G	版本
订货号	1787620000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204960	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	

插头外壳 侧面进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件
www.weidmueller.com
通用订货数据

类型	HDC 10B TSLU 1PG16G	版本
订货号	1655210000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190408213	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TSLU 1PG21G	版本
订货号	1655250000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190408251	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TSLU 1PG29G	版本
订货号	1655270000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190408275	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TSLU 1M32G	版本
订货号	1787270000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204618	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TSLU 1M25G	版本
订货号	1787280000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204625	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 10B TSLU 1M25G	版本
订货号	1787580000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204922	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	