## **SKMU M12 K SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 12, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	
订货号	<u>1806540000</u>	
类型	SKMU M12 K SW	
GTIN (EAN)	4032248276493	
数量	100 items	

## **SKMU M12 K SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-24 27-14-08-07

27-14-08-07

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
MAMID 认证				
	$\epsilon$			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch	
争重	1.09 g			
温度				
工作温度	-40 °C100 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC				
通用参数				
	_			
主胶 日始ないなる - 111 - 0.4	无	_ <u>外径</u>	20.79 mm	
且燃等级符合 UL 94 最小工作温度	HB -40 °C	最大工作温度 	100 °C	
፱小上7F温度 國素	 不	_ <u>縣</u> E AF 尺寸 1	1.5 mm 18 mm	
<sup>以系</sup> 虽度	5.00 mm		M 12	
*************************************	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)		M 12	
累纹 (内部)	M 12 x 1.5	螺纹长度	5 mm	
分类				
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940	
ETIM 8.0	EC000940 EC000940	ETIM 9.0	EC000940 EC000940	
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24	
- I IIVI TO.O	L0000340	LOLAGO S.O	۷/-۱ <del>+-</del> 44-۷4	

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-14-44-24

27-14-44-24

27-14-08-07

27-14-08-07

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0