

**SAIL-VSA-3.0U-48V(OB)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	阀门电缆 (预装配), 电缆开放端 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), 电缆长度: 3 m, PUR, 黑色
订货号	<a href="#">1815630300</a>
类型	SAIL-VSA-3.0U-48V(OB)
GTIN (EAN)	4032248304615
数量	1 items

## SAIL-VSA-3.0U-48V(OB)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

120 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 电缆技术参数

电缆长度	3 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.5 mm <sup>2</sup>
带屏蔽	无	卤素	不
绝缘	PP	加速度	5 m/s <sup>2</sup>
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径
弯曲循环	2 Mio	传输速率	200 m/s
护套材料	PUR	防焊接火花	无
颜色编码	棕色, 蓝色, 绿/黄	抗扭强度	0 °/m
静止时的温度范围	-50...80 °C	耐焊珠高温	无
移动中的温度范围	-25...80 °C	外径	4.6 mm ± 0.2 mm

## 基本技术信息

编码	结构 A (18 mm)	插针镀层	镀锡
LED	是	类型	电缆开放端 - 阀门插头
额定电压	48 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67, 拧入时	外壳温度范围	-25...+80 °C

## 分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

SAIL-VSA-3.0U-48V(OB)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



尺寸图

