MOPL K2 N FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

版本	(lippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 52 nm, 宽度: 91 mm, 深: 3 mm, 基础材料: 不锈钢板, 渡锌, 经镀锌处理的, 银色	
订货号	<u>1905270000</u>	
类型	MOPL K2 N FE	
GTIN (EAN)	4032248524433	
数量	1 items	

MOPL K2 N FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch	
	52 mm	 高度 (英寸)	2.0472 inch	
宽度	91 mm	 宽度 (英寸)	3.5827 inch	
安装尺寸 - 高度	26 mm	 安装宽度	82 mm	
争重	46 g			
温度				
工作温度				
不保产品合规				
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的			
REACH SVHC		不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数	,		,	
材料强度	2 mm	表面处理	经镀锌处理的	
基础材料	不锈钢板,镀锌			
付件常规信息				
材料强度	2 mm	表面处理	经镀锌处理的	
5000000000000000000000000000000000000	不锈钢板,镀锌	安装宽度	互版 符及基的 82 mm	
安吨17747 安装尺寸 - 高度	26 mm		02 11111	
分类				
TIM 6 O	EC000212	ETIM 7.0	EC000212	
	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
TIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
TIM 8.0 TIM 10.0	EC000213 EC000213	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000213 27-40-06-39	
TIM 8.0 TIM 10.0 CLASS 9.1	EC000213 EC000213 27-18-92-90	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000213 27-40-06-39 27-40-06-39	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC000213 EC000213	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000213 27-40-06-39	

目录日期/图纸 2

数据信息页

MOPL K2 N FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

TS 15



Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

 类型
 TS15X5 ST K2
 版本

 订货号
 8000003884
 安装导轨, TS 15, 宽度: 90 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化

GTIN (EAN) 4050118652505

数量 20 ST