

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

版本	VG H (HDC 嵌合电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1921770000
类型	VG H M40 MS
GTIN (EAN)	4032248563036
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	14 mm	高度 (英寸)	0.5512 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
净重	45.3 g		

温度

工作温度 -20 °C...60 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	23 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP65
最大工作温度	60 °C	最小工作温度	-20 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	40 mm	AF 尺寸 2	40 mm
AF 尺寸	40 mm	防护等级	IP65
电缆接头	公制的, M 40	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封件	NBR	密封	NBR
多层密封圈中的切口, 直径 1	23 mm	多层密封圈中的切口, 直径 2	26 mm
多层密封圈中的切口, 直径 3	29 mm	多层密封圈中的切口, 直径 4	32 mm
螺纹 (外部)	M 40	螺纹长度	9.5 mm

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		