

**HDC DG 16B IP68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

我们可以为外壳提供不同的配件，其中包括密封件。我们的外壳基于出色的密封件，可保证最大程度的密封性。  
 大量的测试产品系列可以证实：RockStar® 最高在50米水深情况下，可绝对密封。因此，您甚至可以在过去只能进行固定布线的地方采用重型接插件。

**通用订货数据**

版本	附件, 接线箱附件
订货号	<a href="#">1987530000</a>
类型	HDC DG 16B IP68
GTIN (EAN)	4050118379181
数量	10 items

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 2.9 g

**温度**

温度限值 -40 °C ... 125 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**运行**

安装尺寸	6	密封	硅胶
颜色 (RAL)	RAL 3020	BG	6

**分类**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		