ESG 6/17 MM SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









保证长期使用寿命: ESG

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力,足以确保最 佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄,而 耐撕裂性极佳。

MultiMark 的优势

- "满足不同要求的不同材料"
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

通用订货数据

	<u>'</u>
版本	ESG, 设备标识牌, 6 x 17 mm, 黑色
订货号	<u>2005130000</u>
类型	ESG 6/17 MM SW
GTIN (EAN)	4050118390612
数量	3000 items

ESG 6/17 MM SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	—————————————————————————————————————				
	-X				
マウ和重量					
3	0.1 mm	次度(基土)		0.0039 inch	
<u>深</u> 高度	6 mm	深度 (英寸) 高度 (英寸)		0.0039 inch	
^{可反}	17 mm	<u>同及 (英寸)</u> 宽度 (英寸)		0.2362 inch	
⁰⁰² 争重	0.04 g			0.0093 IIICII	
	0.04 g				
温度					
工作温度范围	-40120 °C				
不保产品合规					
	人物 工學兒				
RoHS 合规状态	合规,无例外	· 注册氏 (0) (1) (2)			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
通用数据					
上 出胶剂	丙烯酸酯粘合剂				
4mx/m <u>単型</u>	自我粘贴的,无卤				
SE 記度					
0反 且燃等级符合 UL 94	V-0				
虽然等级的自 01 94 最大工作温度	120 °C				
8八二16温度 最小工作温度	-40 °C				
或小工作 <u>温及</u>					
ッピー・ 対索	<u>無</u> 已 不				
^{図系} 基础材料					
50017744 7011年 1701年					
可可你心 每个包装单元的标记号数量			半井仁次		
学 1 包表单元的协比亏数重	每种组合对应的标识牌数 每种组合对应的标识牌数	h			
人证符合 UL 969	是	Х	3000		
适用的打印机	THM MULTIMARK, THM	MIII TIMARK PI IIS			
量//16377	1 Label reel = 3000 Devi				
L作温度范围	-40120 °C				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3000				
··· 殳备标记号	,				
卤素	不				
分类 					
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0		27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04				

目录日期/图纸 2

数据信息页

ESG 6/17 MM SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ESG 6/17 MM SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

类型 **RIBBON MM 84/300 WS**

订货号 2005040000

GTIN (EAN) 4050118390025

数量 1 ST 版本

Ink ribbon

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

MULTIMARK ROLLER 115 类型

订货号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

版本

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本 类型

订货号 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

数量

1 ST