# 数据信息页

## **VT LCL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹
- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示:视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

#### 通用订货数据

	<u>'</u>
版本	测试工具, 电缆检测仪
订货号	<u>2436670000</u>
类型	VT LCL
GTIN (EAN)	4050118450033
数量	1 items

## **VT LCL**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-20-03-08

27-20-03-08

27-20-03-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<b>审批</b>			
MAMID 认证	CE		
ROHS	一致		
尺寸和重量		,	,
深	23 mm	深度 (英寸)	0.9055 inch
· 高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度 宽度	155 mm	宽度 (英寸)	6.1024 inch
长度	155 mm	大度 (英寸)	6.1024 inch
争重	55.3 g		
环保产品合规			<u> </u>
RoHS 合规状态	符合要求		
RoHS 豁免(如适用/已知)			
nons 韶光(知道用/ 15和/ REACH SVHC			
SCIP	- 小起2 U.1 WI% 的向及大注初原 (SVRC) b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36		
	b03b3122-0117-4cb0-b26	0C-0132132 11d30	
PW6 技术数据			
物品描述	Non-contact voltage tester		
测量及测试设备			
量程类别	CAT IV 1000 V	短字中区 具土仿	1000 V AC
里住关划 最小额定电压	12 V AC	额定电压,最大值 显示	
<sup>取小例定电压</sup> 防护等级	IP65		
刃护等级 已测试及批准,根据	DIN EN 61010-1, DIN EN	电心关键	电心 1.5 V 失望 AAA
二侧风及批准, 恨括	61326		
分类		,	
ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
E (   A ( ) ( ) ( )	27.20.02.00	ECLASS 5.0	27-20-03-00

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-20-03-08

27-20-03-08

27-20-03-08

27-20-03-08