### **EL 15 MM RT 30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









定制标识:EL

MultiMark标识牌样式多样、用法灵活,因此能替代传统标签导轨或专用标签,且更为经济实惠。可以通过与标记对应的软件精确配置任何指定的宽度、高度。 刀头对单个标签进行剪切,满足尺寸要求。极适合用于为功能模块或整个接线端子制作大标签。

#### MultiMark 的优势

- "满足不同要求的不同材料"
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

#### 通用订货数据

版本	THM, 设备标识牌, 15 x , 红色
订货号	<u>2528270000</u>
类型	EL 15 MM RT 30M
GTIN (EAN)	4050118538861
数量	1 items

# **EL 15 MM RT 30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
マナ和重量			
₹	0.1 mm	深度 (英寸)	0.0039 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
<b>长度</b>	30000 mm	长度 (英寸)	1181.1 inch
争重	133 g		
<b>温度</b>			
工作温度范围	-40120 °C		
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		关注物质 (SVHC)	
	7,22 *** ****	7(11)	
<b>通用数据</b>			
	丙烯酸酯粘合剂		无卤, 自我粘贴的
且燃等级符合 UL 94	V-0		120 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	红色
氢素	不	 长度	30000 mm
基础材料	聚酯纤维	 打印标志	 无
人证符合 UL 969	是	适用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
工作温度范围	-40120 °C	 每卷数量	1
设备标记号	,		
<b>玄素</b>	不		
分类			
TIMACO	FC001200	ETIM 7.0	F0001200
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001288
TIM 8.0	EC001288		EC001288
TIM 10.0 CLASS 9.1	EC001288 27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29
CLASS 9.1 CLASS 11.0	27-40-06-29	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-29 27-28-11-04
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-28-11-04	LCLASS 14.0	27-20-11-04
-CLA33 10.U	27-20-11-04		

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

图纸

# **EL 15 MM RT 30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### **EL 15 MM RT 30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

#### 通用订货数据

类型 RIBBON MM 76/360 SW 订货号 2005080000 GTIN (EAN)

4050118389951

数量 1 ST 版本

Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

#### 通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
类型 订货号	MULTIMARK ROLLER 115 1357420000	版本
		版本

#### **THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

# 数据信息页

# **EL 15 MM RT 30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST