

HDC 06B SDLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 20
订货号	2560720000
类型	HDC 06B SDLU 1M20G N
GTIN (EAN)	4050118673289
数量	1 items

HDC 06B SDLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

深	82 mm	深度 (英寸)	3.2283 inch
高度	73 mm	高度 (英寸)	2.874 inch
宽度	75.3 mm	宽度 (英寸)	2.9646 inch
安装尺寸 - 高度	40 mm	安装宽度	70 mm
净重	226 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	臭氧
	化学抵抗力	不稳定

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

HDC 06B SDLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸大小

孔距 A2	70 mm
外壳高度 B	54 mm

进线

带螺纹

运行

电缆接头尺寸	M 20
罩盖	带盖板
两侧输入电缆数量	1
外壳设计	插座外壳
安装尺寸	3
机罩设计	长托架
螺纹 (内部)	M 20
BG	3

插头/插座/盖板

下部 底座

拧紧力矩矩

1.2 Nm

罩盖设计

带罩盖的

锁定系统设计

端部锁定, 普通高度

进线

带螺纹

密封

NBR

颜色 (RAL)

RAL 7035

适用于 ModuPlug®

无

分类

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02

ETIM 9.0

EC000437

ECLASS 14.0

27-44-02-02