数据信息页

CABTITE GI T BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

插拔式卡扣插芯让框架开口能够按照要求配置,同小型或大型密封元件一同使用。卡扣的"咔嗒"声音确认正确的安装。意味着 Cabtite 电缆进线系统可以针对不同的要求进行多样化的配置(电缆、导线、软管、气动和液压线路)。

通用订货数据

版本	嵌体, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 25 mm, 宽度: 44 mm, 深: 17.5 mm, -40 °C120 °C, IP66		
订货号	<u>2584300000</u>		
类型	CABTITE GI T BK		
GTIN (EAN)	4050118619195		
数量	5 items		

CABTITE GI T BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-18-28-15

27-18-28-15

27-18-28-15

27-18-28-15

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
MAMID 认证					
ROHS	一致				
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>				
cURus 证书号	E223801				
尺寸和重量					
	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch		
<u></u>	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch		
最低安装高度	17.5 mm	宽度	44 mm		
宽度 (英寸)	1.7323 inch	净重	0.88 g		
温度					
工作温度	-40 °C120 °C				
环保产品合规			'		
RoHS 合规状态					
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
常规信息					
7+ D÷	T	四级经济风外入口口口	N/O		
<u>硅胶</u> 	<u>无</u> 不		V-0 IP66		
^{凶系} 基础材料		<u>奶近等级</u> 密封	TPE		
分类	水りが以入、ガリスエースイベントンに	шт,			
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624		
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624		
ETIL 4 4 0 0					

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC002624

27-18-92-65

27-18-28-15

27-18-28-15

27-18-28-15

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

CABTITE GI T BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸 尺寸图