

**HDC MHP200 PE FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

**通用订货数据**

版本	电源模块, 200 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	<a href="#">2637310000</a>
类型	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
数量	1 items

**HDC MHP200 PE FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证

**尺寸和重量**

深	34 mm
高度	38.2 mm
宽度	21.85 mm
净重	90 g

深度 (英寸)	1.3386 inch
高度 (英寸)	1.5039 inch
宽度 (英寸)	0.8602 inch

**温度**

温度限值 -40 °C ... 125 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

回路数	1
插拔次数	≥ 500
额定电流 (DIN EN 61984)	200 A

阻燃等级符合 UL 94	V-0
型号	插座
所需插槽数	1

**版本**

联接类型 冷压联接

**信号连接**

混合式接插件的额定电压 (DIN EN 61984)	1000 V
额定电流 (DIN EN 61984)	200 A

**分类**

ETIM 8.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 15.0	27-44-02-17

ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 14.0	27-44-02-17

**HDC MHP200 PE FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

