FIT 25 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





向系统馈电时,魏德米勒馈电模块便于操作。例如,可通 过带侧向入口的馈电模块,减小电缆弯曲半径。

通用订货数据

版本	辅助连接(端子), 25 mm²		
订货号	<u>2659050000</u>		
类型	FIT 25 GN		
GTIN (EAN)	4050118671483		
数量	10 items		
交货状态	本产品即将停产。		
有效期	2025-06-01T00:00:00+02:00		

FIT 25 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	19.5 mm	深度 (英寸)	0.7677 inch	
高度	34 mm	高度 (英寸)	1.3386 inch	
宽度	13.5 mm	宽度 (英寸)	0.5315 inch	
争重 ————————————————————————————————————	10 g			
温度				
TT 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	F 00 40 00			
环境温度	-5 °C40 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
nons n观状态 RoHS 豁免(如适用/已知)				
REACH SVHC	6c			
	Lead 7439-92-1 08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3			
SCIP	08053393-8863-492	2c-addc-dU4Ub46daUd3		
材料参数				
颜色编码	灰色			
额定横截面	25 mm ²	额定电流	101 A	
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-08	ECLASS 14.0	27-25-03-08	
ECLASS 15.0	27-25-03-08			

目录日期/图纸 2