数据信息页

CS TTB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect TTB 系列产品的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范。所有功能和安全相关性组件牢固接入接线端子。这提高了电流和电压变送器电路在安装维护过程中的可靠性。

通用订货数据

版本	A-系列, 固定块	
订货号	<u>2710150000</u>	
类型	CS TTB	
GTIN (EAN)	4064675021148	
数量	10 items	

CS TTB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	97.7 mm	深度 (英寸)	3.8464 inch	
<u>//-</u> 高度	140.5 mm	 高度 (英寸)	5.5315 inch	
_{司及} 宽度	12 mm		0.4724 inch	
^{免及} 净重	58.91 g		0.4724 11011	
温度				
	-25 °C55 °C	最小持续工作温度	-60 °C	
最大持续工作温度	130 °C			
环保产品合规			,	
RoHS 合规状态	一旦,一个人,一个人的一个人,一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
安装方式	TS 35	·····································	可拧紧	
材料参数				
基础材料	Wemid		 深褐	
型燃等级符合 UL 94	V-0		Wile	
系统特征值				
安装导轨已装备	TS 35			
通用的				
安装导轨已装备	TS 35			
分类				
ETIM 6 O	EC001041	ETIM 7.0	FC001041	
ETIM 6.0 ETIM 8.0		ETIM 7.0	EC001041	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001041	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001041	
ECLASS 9.1	EC001041 27-14-11-35	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-35 27-14-11-35	
	27-14-11-35	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-35	
ECLASS 11.0		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-02 27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02	
LCLASS 10.0	27-23-03-02		,	

数据信息页

CS TTB

图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





数据信息页

CS TTB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

