数据信息页

HDC MHX 2 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案, 能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	电源模块, 690 V, 40 A, 回路数: 2, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	<u>2772830000</u>
类型	HDC MHX 2 FP
GTIN (EAN)	4064675036265
数量	1 items

HDC MHX 2 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-17

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

₽₩			
审批			
 MAMID 认证			
WAINID MIL			
	C THE US		
ROHS			
UL File Number Search	UL 网站		
cURus 证书号	E310075		
尺寸和重量			
\rangle \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	0.4	次 左 / 世 土)	4.0000: 1
<u>深</u> 高度	34 mm 40.75 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	40.75 mm 14.5 mm	高度 (英寸)	1.6043 inch 0.5709 inch
^{见及} 净重	21.12 g		0.0709 Inch
	21.12 y		
<u>温度</u>			
温度限值	-40 °C 125 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
	REAC 0.1 WE 70 17 13/3	CX/11/11/2 (0 v 1 1 0)	
通用数据			
	2		V-0
955 绝缘电阻	1012 Ω		v-0 ≥ 500
23年20日 12日 12日			
= 5			
5 系列	ModuPlug		690 V
<u> </u>	8 kV	额定电压 (DIN EN 61984)	40 A
所需插槽数	1	HXXC-Bill (Bill Ell 3 133 1)	1071
安全接地数据			
PE 连接类型	模块框架的螺钉联接		
 版本			
额定连接下的裸线长度	8 mm	联接类型	PUSH IN 带执行器
最大压接面积	10 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²
分类			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17
ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
FOLACO 10.0	27 44 02 17	FOLACO 14 O	07.44.00.47

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ECLASS 14.0

27-44-02-17

27-44-02-17

数据信息页

HDC MHX 2 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

