

PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

版本	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 3 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出, 浪涌保护 I / II, 电缆接头
订货号	2890580000
类型	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R CG 11
GTIN (EAN)	406467587842 1
数量	1 items

PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	132 mm	深度 (英寸)	5.1968 inch
加装组件后的深度	132 mm	高度	336 mm
高度 (英寸)	13.2283 inch	宽度	400 mm
宽度 (英寸)	15.748 inch	净重	4578 g

温度

环境温度	-40 °C...40 °C	湿度	5 至 95% (无凝结)
------	----------------	----	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

直流 分路监控

监控功能	未受监控
------	------

发货时已含附件

随附附件	产品	安装脚
	数量	4
	产品	密封塞
	数量	2

保修

质保期	5年
-----	----

DC 侧电涌保护

标准	EN 61643-31, IEC 61439-2 ed 3.0	雷击测试电流 I_{imp} (10/350 μ s)	6.25 kA
最大放电电流 (8/20 μ s)	40 kA	防护级别 U_p (+/-, -/PE, +/-PE)	≤ 3.8 kV
短路电流 I _{SCPV}	11000 A	总放电电流 I_{tot} (8/20 μ s)	50 kA
放电电流 I_n (8/20 μ s)	20 kA	测试类别	I/II级
总放电电流 I_{tot} (10/350 μ s)	6.25 kA	防护级别 U_p (-/PE)	≤ 3.8 kV
防护级别 U_p (+/-)	≤ 3.8 kV	防护级别 U_p (+/PE)	≤ 3.8 kV
PV 系统电压, 最大值 U_{cpv}	1100 V	过压保护 直流端	1000 V (I型和II型)
最大持续直流工作电压 UCPV 模式 +/-, -/PE, +/-PE	1100 V		

PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

基本信息

标准	EN 61643-31, IEC 61439-2 ed 3.0	防护等级	IP65
安装位置	室外保护区域 (陆地和海洋)		

外壳

罩盖	可拆卸	绝缘材料	聚酯玻璃纤维增强聚碳酸酯, 聚碳酸酯
安装方式	墙体安装	抗冲击力	IK08 符合 IEC 62208 标准, IK10 符合 IEC 62262 标准
接线盒固定	通过安装脚	防护等级	II
连接类型组串	内部端子 (带直通电缆接头)		

电气特征

额定直流电压	1100 V		
额定短时耐受电流	额定电流	52.5 A	
每个最大功率点的最大电流	42 A		
每条连接的额定直流电流	每串最大电流	42.00 A	

输入

最大功率点 (MPP) 数量	3		
功能接地连接器	电缆入口	电缆进线数量	2
		最小电缆直径	4 mm
		最大电缆直径	9 mm
		电缆接头	M 25
	导线连接	联接类型	PUSH IN 带执行器
		软导线, 最大值 H05(O7) V-K	25 mm ²
	w. 管状端头, DIN 46228 pt 1, 最大值	16 mm ²	
导管进线数	9		
直流输入 + & -	导线连接	联接类型	PUSH IN 带执行器
		导线截面积, 最小值	4 mm ²
		导线截面积, 最大值	16 mm ²
	电缆入口	电缆进线数量	24
		最小电缆直径	4 mm
		最大电缆直径	9 mm
	电缆接头	M 25	
熔丝型号	无备用熔断器和熔断器架		
Fuses	无		
最大直流输入数	每个最大功率点 3 个输入并联连接		
每个 MPP 的组串输入数量	≤ 3		
浪涌保护辅助端头	电缆入口	电缆进线数量	1
		最小电缆直径	4 mm
		最大电缆直径	9 mm
	导线连接	电缆接头	M 25
		联接类型	PUSH IN 带执行器
		软导线, 最大值 H05(O7) V-K	1.5 mm ²
	w. 管状端头, DIN 46228 pt 1, 最大值	1.5 mm ²	
输入数	9		

PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

输出

最大直流输出路数	每个最大功率点 3 个输出并联连接		
直流输出 + & -	导线连接	联接类型	PUSH IN
		导线截面积, 最小值	4 mm ²
		导线截面积, 最大值	6 mm ²

直流负载断路器

电压类型	直流电	开关分离器执行	非交换
------	-----	---------	-----

分类

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

标书规格表

详细描述	<p>Combiner box for inverters with 3 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1: 3 inputs, connection via M25 cable gland with multiple sealing inserts. PUSH IN connection / single-wire, multi-wire, with/without ferrule. 3 outputs, connection via M25 cable gland with multiple sealing inserts. PUSH IN connection / single-wire, multi-wire, with/without ferrule. MPP2 to 3: identical to MPP1 Max. string voltage Uoc: 1100 VDC</p> <p>1 class/type I + II combined arrester with signal contact Connection of the signal contact via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) max. conductor cross-section: 1.5 mm² Connection of the functional earth via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) Conductor cross-section: ≥ 16 mm² Protection class: IP65 All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 336x400x132 mm Approval according to low voltage switchgear and</p>
------	---

PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

controlgear IEC 61439-1
and EN 61439-2

PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

光伏户外防护



通用订货数据

类型	PV SUNCOVER 30/40/13	版本	
订货号	8000143253	光伏型, 遮阳盖板	
GTIN (EAN)	4099987111928		
数量	1 ST		

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型	KT 14	版本	
订货号	1157820000	断线工具, 单手操作式切割工具	
GTIN (EAN)	4032248945344		
数量	1 ST		

工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量 (符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换, 从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

类型	MULTI-STRIPAX PV	版本	
订货号	1190490000	光伏型, 接插件	
GTIN (EAN)	4032248973262		
数量	1 ST		

PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDIK PH3 X 150	版本	
订货号	2749910000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 150 mm, 刀片厚度 (A): 3	
GTIN (EAN)	4050118897210		
数量	1 ST		

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本	
订货号	2749810000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6	
GTIN (EAN)	4050118897012	mm	
数量	1 ST		
类型	SDIS 1.0X5.5X125	版本	
订货号	2749850000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm	
GTIN (EAN)	4050118897050		
数量	1 ST		

外固定扣



安装脚
4 件一套

PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	MF FPC	版本
订货号	9536040000	FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装脚, 固定片, 高度: 40 mm, 宽度: 19 mm,
GTIN (EAN)	4032248009442	深: 35.5 mm, 基础材料: 聚酰胺, 聚酰胺 66, 浅灰
数量	1 ST	

附件



防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能连接器免受灰尘和污垢的侵害。
"SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能连接器防止意外打开, 只能使用特殊多功能工具才能释放。

通用订货数据

类型	VSSO WM4 C	版本
订货号	1254870000	光伏型, 扁平化设计
GTIN (EAN)	4050118047479	
数量	100 ST	

抗紫外线电缆扎带



抗紫外线聚酰胺 6.6 确保我们的特种电缆扎带即使在强紫外线辐射下也具有优异的耐久性。非常适合永久户外使用。

通用订货数据

类型	CB-UVR 290/4,5 BK	版本
订货号	2659350000	电缆扎带, 4.5 x 290 mm, 聚酰胺 66, 220 N
GTIN (EAN)	4050118682816	
数量	100 ST	

PVN DC 3I 30 3MPP SPD1R CG 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Sealing sets



通用订货数据

类型	BLINDPLUG SET5 7X28MM	版本
订货号	3077670000	光伏型, Blind plug
GTIN (EAN)	4099987081894	
数量	1 ST	
类型	BLINDPLUG SET50 7X28MM	版本
订货号	3077650000	光伏型, Blind plug, 附件, 盲插插头, 50 件
GTIN (EAN)	4099987081870	
数量	1 ST	

PV 标记套件



通用订货数据

类型	PV MARKER 1-3 MPP	版本
订货号	8000149520	光伏型, 设备标识牌, 附件, 导线及电缆标记号, 电缆扎带, 标记套件, 警告
GTIN (EAN)	4099987229197	标签, 电缆标记号, 自我粘贴的
数量	1 ST	