

IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**BasicLine B 系列交换机的特点**

- 得益于“服务质量”和“LLDP 帧阻塞”功能 - “PROFINET 一致性等级 A”，支持在 PROFINET 等网络中进行实时通信
- 数量繁多的认证可满足机械和电磁兼容性影响方面的任何要求，是离岸、加工或采矿等应用领域的理想选择
- DIN 导轨夹和 PUSH IN（直插）连接器经优化后安装快捷方便
- 涵盖 RJ45 和 SFP 端口的最常见端口组合，以实现灵活使用
- 交流/直流电源输入
- 凭借广播风暴保护功能，显著提升网络可用性。
- 节能以太网和免塑料包装

通用订货数据

版本	网络交换机, unmanaged, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
订货号	2908190000
类型	IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP
GTIN (EAN)	4099986847811
数量	1 items

IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E141197

证书编号 (cULusEX) E223527

尺寸和重量

深	85 mm	深度 (英寸)	3.3464 inch
高度	114 mm	高度 (英寸)	4.4882 inch
宽度	44 mm	宽度 (英寸)	1.7323 inch
净重	412 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...75 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC认证

防爆区域	EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7, UL/cUL, I 级 2 区, A、B、C 和 D 组	自由落体	符合 IEC 60068-2-31 标准
EMC 标准	EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-3 RS: 1.4 GHz to 6 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 Vrms, IEC 61000-4-8 PFMF: 30 A/m	振动	符合 IEC 60068-2-6 标准
冲击	符合 IEC 60068-2-27 标准	海运	待批准的 DNV、BV、ABS、LR、RINA
安全标准	UL 61010-1, UL 61010-2-201		

IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**MTBF**

MTBF	符合标准	Telcordia SR-332
	工作时间 (小时) , 最小值。	952155 h
	输入电压	24 V

交换属性

优先级队列	4	MAC表大小	4 K
包缓冲区	1.5 Mbit	带宽底板	20 Gbit/s
超长帧支持	高达 9 KB		

保修

质保期	5年
-----	----

技术

数据交换	储存和转发	流量控制	IEEE 802.3x 流量控制
标准	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS), IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3z for 1000BASE-X		

接口

光纤接口	100/1000Base SFP Slot	RJ45 端口	10/100/1000BaseT(X), 自动调整速率, 全/半双工模式, 自动 MDI/MDI-X 联接
功能 DIP 开关	QoS (开/关), 激活/禁用广播风暴保护, MAC 帧过滤 (开/关), 激活/禁用 IEEE 802.3az 节能以太网	端口类型和数量	8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot
LED	电源指示灯: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100/1000M (RJ45 port), 电源指示灯 : PWR FLT		

机械结构

外壳基本材料	金属	安装方式	DIN 导轨
防护等级	IP30	速度	Gigabit Ethernet
开关	unmanaged		

环境条件

最高操作温度	75 °C
最低操作温度	-40 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)
最高存放温度	85 °C
最低存放温度	-40 °C
工作海拔	最高海拔 2000 m

IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

备注	符合 UL 要求
最高海拔	6000 m
备注	如要了解限制条件, 请参见下载部分中制造商对运行海拔的说明

电源

反向电路保护	是												
电流消耗	0.29 A												
电源电压	12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 个冗余输入端												
过载电流保护	是												
联接类型	1 个可拆卸的4 回路接线端子												
供电电压范围	<table border="1"> <tr> <td>电压类型</td> <td>直流电</td> </tr> <tr> <td>电压, 最小</td> <td>9 V</td> </tr> <tr> <td>电压, 最大</td> <td>60 V</td> </tr> <tr> <td>电压类型</td> <td>交流电</td> </tr> <tr> <td>电压, 最小</td> <td>18 V</td> </tr> <tr> <td>电压, 最大</td> <td>30 V</td> </tr> </table>	电压类型	直流电	电压, 最小	9 V	电压, 最大	60 V	电压类型	交流电	电压, 最小	18 V	电压, 最大	30 V
电压类型	直流电												
电压, 最小	9 V												
电压, 最大	60 V												
电压类型	交流电												
电压, 最小	18 V												
电压, 最大	30 V												
电流消耗	<table border="1"> <tr> <td>电压</td> <td>24 V</td> </tr> <tr> <td>电流</td> <td>0.29 A</td> </tr> <tr> <td>电压类型</td> <td>直流电</td> </tr> </table>	电压	24 V	电流	0.29 A	电压类型	直流电						
电压	24 V												
电流	0.29 A												
电压类型	直流电												

管理功能

网络流量过滤器	服务质量 (QoS), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 帧过滤 (LLDP 帧阻塞)	工业协议支持	符合一致性类别 A 的 PROFINET 设备
---------	--	--------	-------------------------

分类

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**SFP 收发器 (适用于 EcoLine、AdvancedLine、SubstationLine 和 BasicLine B 系列交换机)****SFP-系列收发器的特征**

- 适用于多种传输速度（高达 10 Gb 以太网）和距离（高达 60 公里）的多种不同型号收发器
- 用于单模光纤通信的 BiDi SFP 模块
- 由于支持数字诊断监控 (DDM)，因此可以轻松控制收发器状态
- 可热插拔（运行期间）
- 1 类激光产品，符合 EN60825-1
- 适用于 Eco、Advanced 和 SubstationLine 交换机

通用订货数据

类型	IE-SFP-1FE-MM-2	版本
订货号	2682450000	SFP 收发器, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692266	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1FE-SM-30	版本
订货号	2682460000	SFP 收发器, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 30 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692259	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1FE-SM-60	版本
订货号	2682470000	SFP 收发器, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 60 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692242	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GE-MM-05	版本
订货号	2682480000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692235	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GE-MM-2	版本
订货号	2682490000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692228	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GE-SM-10	版本
订货号	2682500000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692211	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GE-SM-40	版本
订货号	2682510000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692204	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T...	版本
订货号	2682520000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692198	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T...	版本
订货号	2682530000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692181	
数量	1 ST	
类型	IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T...	版本
订货号	2682540000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118692174	
数量	1 ST	

IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件


类型	IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T...	版本
订货号	2682550000	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40
GTIN (EAN)	4050118692167	°C...85 °C
数量	1 ST	

19"机架安装套件

- 用于在 19" 机架上安装 DIN 导轨设备

**通用订货数据**

类型	RM-KIT	版本
订货号	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
数量	1 ST	

墙壁安装套件 (BasicLine B 产品系列)

墙壁安装套件 (BasicLine B 产品系列) :
 安装套件, 为 DIN 导轨 (顶盖式) 工业以太网 BasicLine B 系列产品元件提供替代的墙壁安装方案。

IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-A 用于以下产品 :

- 产品范围 IE-SW-BLB05/BLB08/BLB10 的工业以太网开关 IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-B 用于以下产品 :
- 产品范围 IE-SW-BLB16/BLB18/BLB24 的工业以太网开关

通用订货数据

类型	IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-A	版本
订货号	3032760000	Kit for wall mounting
GTIN (EAN)	4099986984516	
数量	1 ST	

IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**BLF 5.08HC/180 SN****久经考验，细节创新：**

BLF 5.08HC, 直插式 BLZP 5.08HC 插头不仅在连接技术上与众不同，设计上也更为紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。
 HC = 大电流

BLF5.08HC种类多样，是一个典范：

- 提供 3 种出线方向，提供了设计上的灵活性。
- 提供 4 种法兰类型，和专利性的释放杆，供客户自由选择。
- BLF 5.08 HC搭配 SL 5.08HC 使用可以实现最大额定规格。

通用订货数据

类型	BLF 5.08HC/04/180 SN BK...	版本
订货号	1013450000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248721603	范围, 最大 : 3.31 mm ² , 盒装
数量	90 ST	