

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 67 mm, 宽度: 164 mm, 深: 2 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色 |
| 订货号 | 3073040000 |
| 类型 | MOPL K31 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190857974 |
| 数量 | 1 items |

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|-----------|---------|---------|-------------|
| 深 | 2 mm | 深度 (英寸) | 0.0787 inch |
| 高度 | 67 mm | 高度 (英寸) | 2.6378 inch |
| 宽度 | 164 mm | 宽度 (英寸) | 6.4567 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 33.5 mm | 安装宽度 | 156 mm |
| 净重 | 150 g | | |

温度

| | |
|------|--|
| 工作温度 | |
|------|--|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|--------|------|----------|
| 材料强度 | 2 mm | 固定类型 | 螺钉固定的 |
| 表面处理 | 经镀锌处理的 | 基础材料 | 不锈钢板, 镀锌 |

附件常规信息

| | | | |
|------|--------|-----------|----------|
| 材料强度 | 2 mm | 固定类型 | 螺钉固定的 |
| 表面处理 | 经镀锌处理的 | 基础材料 | 不锈钢板, 镀锌 |
| 安装宽度 | 156 mm | 安装尺寸 - 高度 | 33.5 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

TS 15



Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | TS15X5 ST K31 | 版本 | |
| 订货号 | 8000003887 | 安装导轨, TS 15, 宽度: 164 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652529 | | |
| 数量 | 20 ST | | |

深度 7.5 mm



Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | TS35X7.5 ST K31 | 版本 | |
| 订货号 | 8000003898 | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 164 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652604 | | |
| 数量 | 20 ST | | |