MOPL K5 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 110 mm, 宽度: 150 mm, 深: 2 mm, 基础材料: 不锈 钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<u>3073080000</u>
类型	MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858018
数量	1 items

MOPL K5 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マサ和重量			
•ra	0	☆	0.0707: 1
深 京安	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度 第6	110 mm	高度 (英寸)	4.3307 inch
宽度 京选 日本 - 京安	150 mm	宽度 (英寸)	5.9055 inch
安装尺寸 - 高度	55 mm	安装宽度	138 mm
争重	209 g		<u> </u>
温度			
工作温度			
环保产品合规	,		'
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	度关注物质 (SVHC)	
通用参数			
I I del an	_		Imt=rn 11
材料强度	2 mm	固定类型	螺钉固定的
表面处理	经镀锌处理的	基础材料	不锈钢板,镀锌
附件常规信息			
材料强度	2 mm	固定类型	螺钉固定的
表面处理	经镀锌处理的		
农园处理	<u>になれた時</u> 138 mm		
公本之一 分类		2007(3) [502	
<i>,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ETIM 10.0			
	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1		ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-39 27-40-06-39
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-92-90		

数据信息页

MOPL K5 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

深度 7.5 mm

Klippon® K-系列,附件



通用订货数据

	类型	TS35X7.5 ST K5	版本
	订货号	8000003902	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 148 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
	GTIN (EAN)	4050118652635	
	数量	20 ST	