

IE-C6GO6LD0013F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	预制电缆, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.3 m, 6 kV
订货号	3136130013
类型	IE-C6GO6LD0013F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349352
数量	15 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

长度	1.3 m	长度 (英寸)	51.1811 inch
净重	34 g		

温度

存储温度		工作温度	-20 °C...60 °C
------	--	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用标准

连接器标准	TIA-1096-A	专用通信电缆设备	VDE-AR-N 4100:2019-04
-------	------------	----------	-----------------------

右插头

插头, 右	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------

左插头

插头, 左	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------

插头

插头, 右	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽	插头, 左	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------	-------	--------------------------------

电缆电气属性

额定浪涌电压	6 kV	绝缘电阻	≥ 100 MΩ
目录册	Cat.3	最大绝缘电压	300 V

电缆的机械和材料属性

防油	No	颜色编码	红色, 灰色
卤素	不	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1

电缆结构

护套直径	4.8 mm	护套颜色	灰色
截面积	3x2xAWG 24/7	屏蔽	U/UTP

IE-C6GO6LD0013F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

接线数量	6	最大护套直径	5 mm
最小护套直径	4.6 mm	护套材料	LSZH

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

图纸

接线图



图纸

