

HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



可选择符合以下认证标准的 2 区电缆分离选项：ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 或 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc，简化了安装维护流程，有助于更好地完成前期准备工作。所提供的认证接连接器必须始终与配套的认证外壳及插芯组件成套使用，并且只能在无负载的情况下断开连接。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP55, 插头外壳, 压线框联接, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	3139940000
类型	HDC 06B TOS 1M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382304
数量	1 items

HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证

**尺寸和重量**

高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
净重	449 g		

温度

环境温度	-20 °C...40 °C	温度限值	-20 °C ... 80 °C
------	----------------	------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

外壳设计	插头外壳	安装尺寸	3
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	灰色
表面处理	其他	型号	插头
不含卤素	false	BG	3
防护等级	IP55		

尺寸

宽度	58 mm
----	-------

额定数据 IECEx/ATEX

IECEx 证书号	TUEV24ATEX9197X	ATEX 证书号	IECEXTUR24.0077X
-----------	-----------------	----------	------------------

型号

安装尺寸	3	表面处理	其他
BG	3		

分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**尺寸 3 (06B)**

可选择符合以下认证标准的 2 区电缆分离选项 : ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 或 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, 简化了安装维护流程, 有助于更好地完成前期准备工作。所提供的认证接连接器必须始终与配套的认证外壳及插芯组件成套使用, 并且只能在无负载的情况下断开连接。

通用订货数据

类型	HDC 06B SS 1M25G ATEX	版本
订货号	3139850000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP55, 插座外壳, 压线框联接, 标准,
GTIN (EAN)	4099987382212	电缆接头尺寸: 1*M25
数量	1 ST	
类型	HDC 06B AS ATEX	版本
订货号	3139900000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: 背部 : IP20, 穿体式插座外壳, 压线
GTIN (EAN)	4099987382267	框联接, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	