

## TCB INL BIG 1 BASE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

### 通用订货数据

订货号	3182080000
类型	<a href="#">TCB INL BIG 1 BASE</a>
GTIN (EAN)	4099987917650
数量	1 items

**TCB INL BIG 1 BASE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	390 mm	高度 (英寸)	15.3543 inch
宽度	560 mm	宽度 (英寸)	22.0472 inch
直径	0 mm	净重	2365.44 g

**PW6 技术数据**

物品描述	泡沫嵌体, 大型通用
------	------------

工具箱

组装零件	使用工具
------	------

类别

直径	0 mm
----	------

分类

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

类型	AM 16	版本	
订货号	<a href="#">9204190000</a>	工具, 剥线工具	
GTIN (EAN)	4032248608133		
数量	1 ST		

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具  
电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	CTI 6	版本	
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接	
GTIN (EAN)	4008190044527		
数量	1 ST		

测量仪器



魏德米勒生产的精密工具经久耐用, 在全球被广泛使用。  
魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。  
魏德米勒为客户提供“工具认证”服务, 通过技术检测方法来自  
保证工具的功能和质量。

通用订货数据

类型	FLEXIMET 5 M	版本	
订货号	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape	
GTIN (EAN)	4050118545975		
数量	1 ST		

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

VDE绝缘电话钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。  
魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。  
所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。  
绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	FRZ S 200	版本	
订货号	<a href="#">9046380000</a>	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357697		
数量	1 ST		

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型	KT 8	版本	
订货号	<a href="#">9002650000</a>	断线工具, 单手操作式切割工具	
GTIN (EAN)	4008190020163		
数量	1 ST		

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	PZ 6 ROTO L	版本	
订货号	<a href="#">1444050000</a>	压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 梯形	
GTIN (EAN)	4050118248593		
数量	1 ST		

## TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 弯头一字螺丝刀



## 通用订货数据

类型	SD TO 0,6X3,0	版本	
订货号	<a href="#">2749560000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 刀片长度: 70 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm	
GTIN (EAN)	4050118895889		
数量	1 ST		

## 工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

## 通用订货数据

类型	STRIPAX	版本	
订货号	<a href="#">9005000000</a>	工具, 剥线及切割工具	
GTIN (EAN)	4008190072506		
数量	1 ST		

## 电动对角钳



如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。  
魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。  
所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。  
绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

**TCB INL BIG 1 BASE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

类型	SUPER CUT	版本
订货号	<a href="#">9205150000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248698950	
数量	1 ST	

## 集成断线功能的螺丝刀“Swifty® CS”

Swifty® CS 和 Swifty® CS set 集成断线剥线功能，用于切割和剥离铜导线，适用于最大 1.5 mm<sup>2</sup> 的单股硬导线和 2.5 mm<sup>2</sup> 的多股软导线。

## 通用订货数据

类型	SWIFTY CS SET	版本
订货号	<a href="#">9006060000</a>	断线及拧紧工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	