FAD 1771-WN 2SL20 M US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



迁移适配器 - PLC-5。

利用带有预组装电缆的前端适配器,可以安全地从 PLC-5 卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

通用订货数据

订货号	7940125449
类型	FAD 1771-WN 2SL20 M US
GTIN (EAN)	4064675208877
数量	1 items

FAD 1771-WN 2SL20 M US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_	
₩	tトレ
=	TLI.

MAMID 认证



	()			
尺寸和重量				
Neg.		No object (det al.)		
深	33 mm	深度 (英寸)	1.2992 inch	
高度	269 mm	高度 (英寸)	10.5905 inch	
宽度 2.5	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch	
净重 ————————————————————————————————————	10673.78 g			
温度				
存储温度	-4060 °C	工作温度	-2550 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
TTV 1.7- 42 3/L				
联接参数				
回路数(控制侧)	40 回路	现场侧连接	Card edge	
控制侧的接口	SL 3.5 排针	POUR DE LA COMPANIE D	ou.u ougo	
联接参数				
现场侧连接	Card edge	PLC接口	2 x SL 3.5/F 20p 接插件	
	Cara cage		2 / 30 3.3/1 20月 设油门	
测量数据				
每个通道的最大电流	2 A	总额定电流	8 A	
符合	DIN EN 50178	额定电压	< 250 V AC	
过压等级	II	污染等级	2	
隔离测试交流电压	1.2 kV			
分类				
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584	
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584	
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92	
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92	
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92	
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92	
ECLASS 15.0	27-33-02-92			

2 目录日期 / 图纸

数据信息页

图纸

FAD 1771-WN 2SL20 M US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_	na :	-
	11	
	13-1-1	
	7-1 -	
	1-1	
	100	
	20-1	
	88	
. iš	inel les	
. 1	2= -2	
: i	i sai las	
1	2-1-2	- 1
: !	20 10	
	in las	
	nel let	i
	10 1	¥1
-	inel ler	
	31	21
긤	1	%i
1	14-1	8!
		PLCS WEND-ASM
: 1		1
	0-1	
e i	19-1 1-2	- 1
, i	9- 1-9	
	3-1-1	
	200	
w I	I and I in	
10	20-1-1	- 6
8	I and in	
	33	
	201 103	i
	2-1-1	i
» I	Total Total	
×	X= -2	i i
	last is	- 1
_	101	