

TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35 x 7.5, TS 35, 宽度: 98 mm, 无开孔, 带长孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
订货号	8000037607
类型	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	98 mm	宽度 (英寸)	3.8583 inch
净重	22 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

安装指导	直接安装	标准	DIN EN 60715
表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的	基础材料	钢
固定	经由螺丝固定的		

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		