数据信息页

KTB GP 40XX20V CD S4 3MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松 调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

法兰板

提供两种厚度的法兰板,便于在现场更换预装法兰板。

通用订货数据

订货号	8000112983		
类型	KTB GP 40XX20V CD S4 3MM		
GTIN (EAN)	4099986799257		
数量	1 items		



KTB GP 40XX20V CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-24-21

27-14-24-21

27-14-24-21

27-14-24-21

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
MAMID 认证	((
ROHS	一致			
尺寸和重量				
273	3 mm	次度 (英丑)	0.1181 inch	
<u>深</u> 高度	350 mm	 	13.7795 inch	
	167 mm		6.5748 inch	
<u>宽度</u> 净重	1394 g	宽度 (英寸)	6.5746 Inch	
环保产品合规				
A 1= 15 1	A 1			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
++**/ 32	3 mm	力壮化已	н ⊞ 6.Т г/т 2.±±	
材料强度		安装指导	螺钉安装	
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	
固定	经由螺丝固定的	防护等级(UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	
格兰板	左侧,右侧	法兰板	是	
应用领域	防爆区域, 运输业, 过程	<u></u>		
附件常规信息 				
材料强度	3 mm	焊接孔直径 (D)	7 mm	
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	
分类				
ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211	
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211	
ETINA 400	F0000011		07.44.04.04	

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC000211

27-18-92-90

27-14-24-21

27-14-24-21

27-14-24-21

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0